

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 050102, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HB7025-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 050102
Spanbrecher	SF
Sorte	HB7025-1
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,03 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen