

Garant

**Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 04T001, für Schnellwechselbohrstangen,
Schneidkantenausführung: N**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268098 N
GTIN	4062406575984
Artikelklasse	21L

Beschreibung

Ausführung:
PKD-Ausführung.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 800 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGW 04T001
Schneidstoff	PKD
Sorte	PKD

Eckenradius	0,1 mm
Schneidkantenausführung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,03 - 0,035 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen