

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät, Typ: RAC182



Bestelldaten

Bestellnummer	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Artikelklasse	72E

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 6 – 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter. Leistungsfähiges und zuverlässiges Blindnietgerät. Schnelles und sicheres Verarbeiten der Blindniete durch das kräftige Greifbackensystem (kein Rutschen über den Nietdorn). Variabel einstellbare Absaugung zur Entsorgung des abgerissenen Nietdorns in den Auffangbehälter.

Lieferumfang:

Inklusive Mundstücke (geeignet für Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer): 2,4; 2,4-3,4 und 4,8 mm.
Mundstück (geeignet für Alu): 6 mm. 1 Flasche Hydrauliköl 50 ml.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,7 kg
für Blindnieten Aluminium bis	6 mm
Schlauchanschluss	8 mm
Gerätehub	20,5 mm
Setzkraft bei 6 bar	10500 N
maximaler Dorn-Ø	3,5 mm

Luftverbrauch pro Niet	5,1 l
für Blindnieten aller Werkstoffe bis	4,8 mm
Betriebsdruck	6 - 7 bar
Produktart	Blindnietgerät