



Akku-Kompressor, Typ: M18FAC



Bestelldaten

Bestellnummer	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

M18 FUEL™ Akku-Kompressor. Mit Luftdruck von 2,8 bar und effektiver Liefermenge 48 l/m können gängige Nagler und Tackergeräte betrieben werden. Schalldruckpegel nur 68 db(A) für angenehme Arbeitsbedingungen.

Lieferumfang:

Version ohne Akkus und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.

Passendes Akku-Starter-Set finden Sie unter Nr. 073833 Gr. M18HNRG12.

Technische Beschreibung

Gewicht	14,4 kg
Leistungsaufnahme	0,4 kW
maximaler Druck (Luft)	9,31 bar
maximale Ansaugleistung	126 l/min
Herstellerbezeichnung	M18FAC

Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Breite	500 mm
maximale Füllleistung	74 l/min
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Volumen Druckbehälter	7,6 l
Akkuspannung	18 V
Produktart	Kompressor

Zubehör

Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12