

**Garant**
**Kopier- und Planfräser indexiert mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

$a_{p\ max} = 5,0\ mm.$

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	115 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	48 mm
Auskraglänge $L_1$	59 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	3,22 Grad
Ø $D_3$	15 mm
Schaft-Ø $D_s\ h6$	25 mm
Innenkühlung	ja

passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
Einstellwinkel $\kappa$	15 - 30 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	12,45 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen $a_p$	1,6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	219878 2
---	----------