

Garant
**Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.,
 Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	42 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,79 Grad
passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
Ø D_2	28,7 mm
Schneiden-Ø D_c	35 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	22,45 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	2,5 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 2	219878 2
--	----------