

Garant
VHM-Schlitzfräser, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 32,5X5 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	208025 32,5X5
GTIN	4045197199140
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen.

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN 6888 oder zum Fräsen kleiner Schlitzte.

Vollnut: f_z für $a_p = 0,25 \times D$.

Typ: N

Zähnezahl Z: 10

Zähnezahl Z: 10

für Scheibenfedern DIN 6888: 5,0×13,0 mm

Freistellungs-Ø D_1 : 8,5 mm

Gesamtlänge L: 71 mm

Schaft-Ø D_s : 12 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm²: 0,04 mm

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	32,5 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,04 mm
für Scheibenfedern DIN 6888	5,0×13,0 mm
Zähnezahl Z	10
Freistellungs-Ø D_1	8,5 mm

Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	71 mm
Typ	N
Schneidenlänge L _c	5 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 850 D/F
Fräsprofil	kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser