

Garant

**Fächerschleifer Vlies (ZA) rondenförmig, mittel, Kopf-Ø×Kopfbreite:
60X50mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders widerstandsfähiges und feinstrukturiertes Vlies mit Zirkonkorund (ZA). **Ideal für die Edelstrahlbearbeitung.** Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Besonders zu empfehlen für Konturenschliff.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	4000 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Kopfbreite	50 mm
Kopf-Ø	60 mm
maximale Drehzahl	7000 min ⁻¹
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Körnungsvergleich	180

Feinheitsgrad	mittel
Produktnamensattribut	mittel
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		