

Garant
VHM-Schlitzfräser, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 45,5X10 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208025 45,5X10
GTIN	4045197199164
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen. Mit Spanteilern- Typ NF.

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN 6888 oder zum Fräsen kleiner Schlitzte.

Vollnut: f_z für $a_p = 0,25 \times D$.

Typ: NF

Zähnezahl Z: 10

Zähnezahl Z: 10

für Scheibenfedern DIN 6888: 10,0×16,0 mm

Freistellungs-Ø D_1 : 11,8 mm

Gesamtlänge L: 71 mm

Schaft-Ø D_s : 12 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm²: 0,04 mm

Technische Beschreibung

für Scheibenfedern DIN 6888	10,0×16,0 mm
Schneiden-Ø D_c	45,5 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,04 mm
Zähnezahl Z	10
Freistellungs-Ø D_1	11,8 mm

Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	71 mm
Typ	NF
Schneidenlänge L _c	10 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 850 D/F
Fräsprofil	kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser