

Garant**VHM-Winkelfräser Form C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	208035 28
GTIN	4045197269850
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**Winkel-Toleranz $\pm 8^\circ$.**Hinweis:**

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50% fahren.

Innenkühlung: nein

Zähnezahl Z: 9

Zähnezahl Z: 9

Freistellungs-Ø D_1 : 8,5 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s : 16 mmSchneidenlänge L_c : 7,5 mmVorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm**Technische Beschreibung**

Freistellungs-Ø D_1	8,5 mm
Zähnezahl Z	9
Schneiden-Ø D_c	28 mm
Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Gesamtlänge L	80 mm

Schneidenlänge L _c	7,5 mm
Form	C
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 1833
Toleranz Nenn-Ø	js16
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser