

**Garant****Diamantschleifpaste 5 g, universallöslich monokristallin, Körnung  
Diamantschleifpaste: 15µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552335 15
GTIN	4062406574413
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.

**Hochkonzentriertes Naturdiamantkorn** in 5g Spritze zur Erzielung gleichmäßiger Rautiefen auf der Werkstückoberfläche.

**Verwendung:**

Für Polierarbeiten an **gehärtetem Stahl, Hartmetall, Keramiken und Verbundwerkstoffen**.

Die in jedem Verhältnis **mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung** sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.

Schleifmittelkurzzeichen: D

Feinheitsgrad: mittel

Farbcode: dunkelblau

**Technische Beschreibung**

Farbcode	dunkelblau
Körnung Diamantschleifpaste	15 µm
Feinheitsgrad	mittel
Inhalt	5 g
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Schleifpaste

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	1-3 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Hartmetall (HM)	geeignet	1-3 m/s	
INOX	geeignet	1-3 m/s	
Ti	geeignet	1-3 m/s	
Kunststoff, GFK	geeignet	1-3 m/s	
Stein	geeignet	1-3 m/s	
trocken	geeignet		