

Garant**Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich monokristallin, Körnung
Diamantschleifpaste: 10µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552410 10
GTIN	4062406574468
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Diamantsuspension **alkohol- und wasserlöslich** in praktischer Pumpsprühflasche.

Vorteil:

Kein Klumpen der Diamantpartikel, sodass die volle Schneidleistung des Diamantkorns ausgenutzt wird.

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Polieren und Läppen größerer Flächen, wie auch zur Imprägnierung von Poliertüchern und Polierscheiben.

Technische Beschreibung

Füllmenge	200 ml
Feinheitsgrad	mittel
Körnung Diamantschleifpaste	10 µm
Farbcode	hellblau

Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Schleifpaste

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	1-3 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Hartmetall (HM)	geeignet	1-3 m/s	
INOX	geeignet	1-3 m/s	
Ti	geeignet	1-3 m/s	
Kunststoff, GFK	geeignet	1-3 m/s	
Stein	geeignet	1-3 m/s	
trocken	geeignet		