

**Garant****Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.,  
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

$a_{p\ max} = 6,0\ \text{mm}$ .

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	RPK.1204M0T
Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	52 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen $a_p$	4 mm

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	2,84 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	16,94 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	42 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	219878 3
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 2	219878 2