

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HB7125-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm
Sorte	HB7125-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,1 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 150 m/min
Spanbrecher	VF
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030101
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen