

Garant

**Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	39,45 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,02 Grad

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	52 mm
Anzahl Schneiden Z	5
$\varnothing D_3$	42 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	2,5 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 2	219878 2
------------------------------------------	----------