

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 04T002, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HB7125-1**

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 268094 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406575922 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Sorte | HB7125-1 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Spanbrecher | VF |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Hauptanwendung | M |
| Schnitttiefe a_p | 0,05 - 0,4 mm |
| Vorschub f | 0,03 - 0,2 mm/U |

| | |
|---|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 04T002 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 150 m/min |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |