

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HB7125-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030102
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7125-1
Schneidstoff	HM

Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	VF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen