

Garant
**Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,
 Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/10mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p \max} = 6,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Ø D ₃	113 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	4 mm

Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	238 mm
Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Schneiden- $\varnothing D_c$	125 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.1204M0T
Anzahl Schneiden Z	10
Ramplinglänge L für α_{max}	109,94 mm
Ramplingwinkel α_{max}	0,44 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Rampling
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	219878 3
--	----------