

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 050101, für Schnellwechselbohrstangen,  
Schneidkantenausführung: N**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268099 N
GTIN	4062406576004
Artikelklasse	21L

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
PKD-Ausführung.

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	PKD
Vorschub f	0,03 - 0,035 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 050101
Eckenradius	0,1 mm
Hauptanwendung	N
Sorte	PKD
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 800 m/min

Schneidkantenausführung	N
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen