

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A10K SDQCR/L07
Schaft-Ø D _s	10 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Serie	Master Turn
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

