

RIDGID**Druckluftprüfpumpe 1450, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	814891 1
GTIN	095691500724
Artikelklasse	86A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit der Druckprüfpumpe Modell 1450 können Installationen, die frei von Leckagen sein müssen, entsprechend überprüft werden. Die Pumpe ermöglicht Prüfungen von Systemen mit bis zu 50 bar (725 PSI) Druck.

- **Zweistufige Hebelbedienung für ein schnelles Befüllen des Systems und Druckaufbau.**
- **Druck bleibt automatisch erhalten. Es muss kein Ventil per Hand geschlossen werden.**
- **Filter an Ein- und Auslass für bessere Betriebssicherheit.**
- **Aluminium- und karbonverstärkte PTFE-Kolbenpumpe für eine höhere Lebensdauer.**
- **Maße LxBxH (720x220x240 mm); Volumen/Hub: 37,7 cm³.**

Verwendung:

Besonders geeignet für den Einsatz in Heizungsinstallationen, Druckluftsystemen, Kühlsystemen, Ölinstallationen, Sprinkleranlagen und weiteren hydraulischen Rohrleitungen mit geringem Durchmesser.

Achtung:

Dichtigkeitsprüfungen nur unter Verwendung von Wasser, Öl oder einer Mischung aus Wasser und Ethylenglykol.

Technische Beschreibung

Schlauchlänge	1,83 m
Breite	220 mm

Anschlussgewinde Schlauch	1/2 Zoll BSPP
maximaler Druck	50 bar
maximale Temperatur	50 °C
Förderleistung pro Hub	37,7 cm ³
Höhe	240 mm
Länge	710 mm
Gewicht	6,4 kg
Behältervolumen	13,6 l
Produktart	Prüfpumpe