

Garant
**Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.,
 Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	54 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Aufnahmegewinde M	M16
Rampinglänge L für α_{\max}	19,45 mm
Innenkühlung	ja
Ø D_2	28,7 mm
Ø D_1 h6	17 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Schneiden- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Gesamtlänge L_{ges}	42 mm
Rampingwinkel α_{\max}	2,06 Grad
passende Wendschneidplatte	RPK.10T3M0T
Bohrzirkularfräsen a_p	2,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	219878 2
---	----------