

Garant**Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
Bohrzirkularfräsen a_p	2,5 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,36 Grad
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Innenkühlung	ja

Anzahl Schneiden Z	5
Schneiden-Ø D _c	42 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Rampinglänge L für α _{max}	29,45 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	82 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Gesamtlänge L _{ges}	42 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	219878 2
---	----------