

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 050101, für Schnellwechselbohrstangen,  
Schneidkantenausführung: G**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268097 G
GTIN	4062406578152
Artikelklasse	21H

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
CBN-Ausführung.

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	CBN
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Sorte	BU7220
Vorschub $f$	0,04 - 0,06 mm/U
Hauptanwendung	H
Schneidkantenausführung	G
Eckenradius	0,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 050101
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 140 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen