


Garant
VHM-Viertelkreisfräser, TiAlN, Radius r: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208020 8
GTIN	4045197265166
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:
Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.

 Toleranz: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Verwendung:

 Zum Abrunden und Entgraten von **Kanten mit Konturen**.

Technische Beschreibung

kleiner $\varnothing D_3$	9 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Radius r	8 mm
großer $\varnothing D_2$	25 mm
Zähnezahl Z	4
Schaft- $\varnothing D_s$	25 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schneidenlänge L_c	8 mm
Radiusfräsen	vorwärts
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm

Typ	N
Toleranz Radiuskontur	±0,01
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Produktart	Viertelkreisfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	800 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	190 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	75 m/min	M
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------

