

Garant
VHM-Winkelfräser Form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 208036 22 |
| GTIN | 4045197269904 |
| Artikelklasse | 11X |

Beschreibung
Ausführung:

 Winkel-Toleranz $\pm 8'$.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

 Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50% fahren.

Innenkühlung: nein

Zähnezahl Z: 8

Zähnezahl Z: 8

 Freistellungs-Ø D_1 : 10,2 mm

Gesamtlänge L: 67 mm

 Schaft-Ø D_s : 12 mm

 Schneidenlänge L_c : 6 mm

 Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------|
| Schneiden-Ø D_c | 22 mm |
| Zähnezahl Z | 8 |
| Freistellungs-Ø D_1 | 10,2 mm |
| Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,043 mm |
| Schaft-Ø D_s | 12 mm |
| Gesamtlänge L | 67 mm |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Schneidenlänge L_c | 6 mm |
| Form | D |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | DIN 1833 |
| Toleranz Nenn-Ø | js16 |
| Zustellrichtung | horizontal |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 |
| Innenkühlung | nein |
| Schafttoleranz | h6 |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Farbring | grün |
| Produktart | Schaftfräser |