



## Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 800mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415525 800
GTIN	4062406579555
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Messschieber für Innen- und Außenmessung (mit Preset). Gut ablesbare LCD-Anzeige mit extra großen Ziffern. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch in Kunststoff gelagerte **Doppelprismenführung**. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Mit zwei verschiebbaren und **auswechselbaren Messschnäbeln. Inklusive Messkraftbegrenzung.**

#### Lieferumfang:

Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Einstelllehre Nr. 415527 Gr. Set. Messschnäbel mit Gewinde M2,5 Nr. 415526 Gr. 90 mit Gewinde M2,5 für Sondertaster Nr. 434900 – 434910.

### Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,0005 Zoll
Fehlergrenze	0,06 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	90 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,01 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Gewicht	0,9 kg
Messbereich	0 - 800 mm
Preset-Funktion	ja
Norm	Werksnorm
Messspitzen	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	ABS
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
------------------------------------------------	---------------