

Garant
VHM-Winkelfräser Form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208036 32
GTIN	4045197269935
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Winkel-Toleranz $\pm 8'$.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

 Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50% fahren.

Innenkühlung: nein

Zähnezahl Z: 10

Zähnezahl Z: 10

 Freistellungs-Ø D_1 : 15 mm

Gesamtlänge L: 71 mm

 Schaft-Ø D_s : 16 mm

 Schneidenlänge L_c : 8 mm

 Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	10
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Freistellungs-Ø D_1	15 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Gesamtlänge L	71 mm

Schneidenlänge L_c	8 mm
Form	D
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 1833
Toleranz Nenn-Ø	js16
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser