



Akku-Kartuschenpresse, Typ: C18PCG-310



Bestelldaten

Bestellnummer	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- **Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung.**
- **Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen.**
- **REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer.**
- **Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes.**
- **Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen.**
- **Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit.**

Lieferumfang:

Inklusive 1× Akku-Pack M18 B2, 1× Ladegerät M12-18 C, Werkzeugtasche.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	1
passend für Kartuschengröße	310 g
Energieversorgung	Akkubetrieben

Akkukapazität	2 Ah
Gewicht inklusive Akku	2,3 kg
maximaler Auspressdruck	459 kg
Verpackung	Tasche
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Fettpresse

Zubehör

Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3	073808 MHB3
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8	073810 MHB8
Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55	073809 MHB55