

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RPKW10T3MOT, für Kopier- und Planfräser,
HB7515, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein a_p von 2,5 mm nicht überschritten werden.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,35 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RPKW 10T3MOT

Typ: ST1400

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKW 10T3MOT
Schneidstoff	HM
Typ	ST1400
Sorte	HB7515

Vorschub f_z pro Zahn	0,35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	220 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		