

**Garant****Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,  
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

**$a_{p \max} = 6,0 \text{ mm}$ .**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	4 mm
Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Einstellwinkel $\kappa$	15 - 30 Grad

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	51 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.1204M0T
Innenkühlung	ja
Wendeplattenschrauben-Set	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	40 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	114 mm
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	47,94 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1 Grad
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 3	219878 3
---	----------