

Garant

**Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/4mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\ max} = 6,0\ mm$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	30 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,79 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	26,94 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	82 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Aufnahmebohrungs- \emptyset	16 mm
Schneiden- $\emptyset D_c$	42 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	4 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.1204M0T
Anzahl Schneiden Z	4
Bohrzirkularfräsen $\emptyset D_{min}$	72 mm
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	219878 3
--	----------