

Garant

**Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 66/6mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p \max} = 6,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampingwinkel α_{\max}	0,94 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	4 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm

Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
$\varnothing D_3$	54 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	6
Schneiden- $\varnothing D_c$	66 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	50,94 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	27 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.1204M0T
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Rampling
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	219878 3
--	----------