



Messschieber, Messbereich: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415196 2000
GTIN	4062406584290
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Mit Feineinstellung.

Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
Teilung	1/20 mm
Messbereich	0 - 2000 mm
Schnabellänge	200 mm
Ablesung	0,05 mm
Kalibrierung	A1
Gewicht	9,3 kg
Fehlergrenze	0,44 mm
Innenmessansatz-Ø	30 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Produktart

Werkstattmessschieber

DienstleistungenKalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 2000 mm

021000 2000