

Garant

**Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/9mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p \max} = 6,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	198 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	188 mm
Innenkühlung	ja
passende Wendeschneidplatte	RPK.1204M0T

Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Aufnahmebohrungs- \emptyset	32 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Rampingwinkel α_{\max}	0,57 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	84,94 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Schneiden- $\emptyset D_c$	100 mm
Anzahl Schneiden Z	9
$\emptyset D_3$	88 mm
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 3	219878 3
---	----------