

**Garant****Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCR 95°, für  
Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	31 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Serie	Master Turn
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange