

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDUCL 93°, für
Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Serie	Master Turn
Mittenversatz L ₃	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	125 mm
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	A10K SDUCR/L07
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange