

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für
Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	10 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Gesamtlänge L	180 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schaft-Ø D_s	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L07
Kopflänge L_1	28 mm
Serie	Master Turn
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

