

Garant**Fächerscheibe (CER), Ø 50,8 mm, Körnung: 40**

Bestelldaten

Bestellnummer	554040 40
GTIN	4062406573775
Artikelklasse	51E

Beschreibung

Ausführung:

Mini-Fächerscheiben mit aufgefächerten Lamellen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Schleifscheiben eine **höhere Standzeit**, ein **flexibleres Schleifverhalten** und ein **gleichmäßigeres Schliffbild** (Rauheitswert) bis zur Verschleißgrenze.

Sehr hohe Abtragsleistung durch **selbstschärfendes Keramikkorn (CER)**.

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoff-Außengewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	40
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm

maximale Drehzahl	19100 min ⁻¹
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		