

Garant

**Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 04T001, für Schnellwechselbohrstangen,
Schneidkantenausführung: G**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268096 G
GTIN	4062406578145
Artikelklasse	21H

Beschreibung

Ausführung:
CBN-Ausführung.

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,08 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	H
Vorschub f	0,04 - 0,06 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGW 04T001

Schneidstoff	CBN
Eckenradius	0,1 mm
Sorte	BU7220
Schneidkantenausführung	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen