

Mitutoyo**Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messschneiden Länge	6,5 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Kalibrierung	B2
Ablesung	0,01 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100