




Keilstangen 4-Backen Drehfutter ROTA-M-flex 2+2, Außendurchmesser: 260mm



Bestelldaten

Bestellnummer	313101 260
GTIN	2050002052949
Artikelklasse	33U

Beschreibung

Ausführung:

Das 4-Backen-Handfutter vereint die Vorteile und Funktionen von 2-, 3- und 4-Backenfuttern und ist extrem flexibel für den Einsatz auf Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Fräs-Drehzentren. Durch die über ein Treibringsystem verbundenen gegenüberliegenden Backenpaare, werden die Werkstücke zentrisch gespannt und eine Überbestimmtheit mittels Pendelmechanismus verhindert. Ein Ausgleichsmechanismus ermöglicht auch ein zentrisches Spannen von dünnwandigen Werkstücken. Für stationäre Anwendungen muss die Aufspannung über Konsol- oder Adapterplatten erfolgen.

- **Spannen von runden, kubischen sowie geometrisch unförmigen Werkstücken.**
- **Abgedichtete Ausführung – somit auch für Guss- und Schmiedeteile geeignet.**
- **Visueller Anzeigestift zur Sicherstellung der prozesssicheren Spannung des Bauteils.**
- **Auch als 2-Backen-Spannfutter verwendbar.**

Norm:

ISO 702-4.

Lieferumfang:

Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben und Spanschlüssel.

Hinweis:

Spannbacken sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Serie	ROTA-M flex
Gewicht	41 kg
Außen-Ø A	260 mm
maximale Drehzahl	2700 min ⁻¹
maximales Drehmoment	120 Nm
maximale Spannkraft	100 kN
Spannhub pro Backe	9,5 mm
Ausgleichshub pro Backe	5,1 mm
Anzahl Backen	4
Betätigung	manuell
Produktart	Keilstangenfutter