

**Garant****Frässtifte-Satz 8-teilig, GARANT Master Uni- mittel, HM, Anzahl Frässtifte: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	541410 8
GTIN	4062406587086
Artikelklasse	51D

**Beschreibung****Ausführung:**

**HM-Frässtiftsortiment Multi Cut mit gängigen Formvarianten.**

**Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie** ermöglicht eine **hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **extrem ruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp- und Schlichteinsatz erreicht.

- **Hoher Materialabtrag.**
- **Ruhiger Lauf.**
- **Geringe Wärmebelastung, hohe Standzeit, verbesserte Spanabfuhr.**
- **Auf Stahl, INOX, Alu universell einsetzbar.**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistung-Hochleistungs#Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC#Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

**Verwendung:**

Sowohl im Hand# wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht# wie auch Flächenbearbeiten.

**Lieferumfang:**

Je 1 St. Nr. 540220 Gr. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Hinweis:**

Werkstoffe mit schlechter Wärmeleitfähigkeit; Drehzahl senken, um Blaufärbung des Frässtiftes und Schmieren zu vermeiden.

---

**Technische Beschreibung**

Serie	GARANT Master Uni
Schneidstoff	HM
Schaft-Ø	6 mm
Anzahl Frässtifte	8
Produktart	Frässtift

---

**Zubehör**

FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ G0618	540220 G0618
FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ D0605	540220 D0605
FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ M1020	540220 M1020
FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ D1009	540220 D1009
FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ A1020	540220 A1020
FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ C1020	540220 C1020
FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ C0616	540220 C0616
FrässtiftGARANT Master Uni – mittel Typ A0616	540220 A0616