

Garant

**Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p \max} = 5,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen a_p	2,5 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	39,45 mm
Schneiden-Ø D_c	52 mm

Innenkühlung	ja
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,02 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	42 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	219878 2
---	----------