

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte RPKT10T3MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7525,
Typ: ST900**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein a_p von 2,5 mm nicht überschritten werden.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,3 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RPKT 10T3MOT

Typ: ST900

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKT 10T3MOT
Typ	ST900
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7525
Vorschub f_z pro Zahn	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	360 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		