

Garant UNILINE

## CLEANING Tower H-Form bestückt fahrbar, Typ: L



### Bestelldaten

Bestellnummer	987123 L
GTIN	
Artikelklasse	9GC

### Beschreibung

#### Ausführung:

Modularer Reinigungsturm für direkten Zugriff auf Reinigungsgeräte. Der CLEANING Tower H-Form asymmetrisch ist komplett bestückt mit 2 Wertstoffsammlern und Papierrollenhalter. Alle Außenwände und Mittelwand haben allseitige Lochwände  $\square$  9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Anthrazitfarbener Aufsatz mit Reinigungspiktogramm dient der schnellen Visualisierung. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Tür nicht in Verbindung mit Papierrollenhalter kombinierbar.

#### Lieferumfang:

CLEANING Tower Nr. 987103 Gr. L; 2 x Nr. 987110 Gr. 45; 1 x Gr. 955499 Gr. W1.  
Mit 4 Lenkrollen,  $\varnothing$  125 mm, 2 mit Feststellbremse.

#### Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

#### Hinweis:

Passende Papierwischtücher finden Sie unter Nr. 089103 Gr. W, 089105 Gr. W, 089127 Gr. W im Hoffmann Katalog Band 2 oder in unserem eShop.

### Technische Beschreibung

Nutzbreite	690 mm
Höhe	2290 mm
Breite	750 mm
Rad-Ø	125 mm
Tiefe	750 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Serie	Cleaning Tower
Gewicht	115 kg
Nutztiefe	180/ 330 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Reinigungsstation

## Zubehör

Wertstoffsammler, 45 Liter Füllvolumen 45 l	987110 45
CLEANING Tower H-Formfahrbar Typ L	987103 L
Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
Halterset mit Papierrollenhalter Typ W1	955499 W1
UNI Line Schiebegriff Typ 1	955496 1
CLEANING Tower H-Formstationär Typ L	987102 L
UNI Line Piktogramm Typ CLEANING	955474 CLEANING