

Garant

HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm



Bestelldaten

Bestellnummer	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Gesamtlänge L	57 mm
ISO-Code Halter	E08X SVLCR/L05
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L ₃	5 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Nutztiefe T	3 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Plattengröße	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------