

Garant

HM-Schnellwechselbohrstange E.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	9,2 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Plattengröße	5 mm
Halsbreite L_4	6 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Kopflänge L_1	26 mm
ISO-Code Halter	E08X SV95CR/L05
Mittenversatz L_3	5 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------