

**Garant**

**HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Artikelklasse	21P

**Technische Beschreibung**

Halsbreite L <sub>4</sub>	6 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
ISO-Code Halter	E08X SVLCR/L05
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Gesamtlänge L	57 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Nutztiefe T	3 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	5 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------