

Garant
HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Nutztiefe T	3,5 mm
Plattengröße	5 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Mittenversatz L ₃	5,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10,2 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Gesamtlänge L	57 mm
ISO-Code Halter	E08X SVVCR/L05
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------